ハンダ付ベース
PCBC-A-10
製品番号: 197261

データシート

特徴	値
取付方法	はんだ付ベースあり
取付位置	任意
製品質量	5 g
発注単位	10
電気接続	2ピン
保護等級	IP40
周囲温度	-40 °C...115 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	PA