

# ハンダ付ベース PCBC-A-100

製品番号: 197262

FESTO



## データシート

特徴	値
取付方法	はんだ付ベースあり
取付位置	任意
製品質量	5 g
発注単位	100
電気接続	2ピン
保護等級	IP40
周囲温度	-40 °C...115 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	PA