

クレビスフート
CRLMC-32
製品番号: 197320

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...80 °C
製品質量	112 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	電解研磨加工 ステンレス
材質: ベアリング	プラスチック