

プラスチックチューブ PUN-H-8X1,25-SW

製品番号: 197392

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|--|
| 外径 | 8 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 37 mm |
| 内径 | 5.7 mm |
| 最小曲げ半径 | 21 mm |
| 使用に関する注記 | TPE-U エーテルベース |
| チューブ特性 | ケーブルペア |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| 温度依存性使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 作動電圧の情報 | 水: 流体温度による使用圧力, 図参照, 最大 0.3MPa(0 ~ 60°C) |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| 材料の耐火試験 | UL94 HB |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| クリーンルーム等級 | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可 |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 周囲温度 | -35 °C...60 °C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.0287 kg/m |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径8mm用 バーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 |
| 色 | 黒 |
| ショア硬さ | D 52 +/-3 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |

| 特徴 | 値 |
|----------|-----------|
| 材質: チューブ | TPE-U(PU) |