

マニホールドブロック
MHA2-PR2-3-M5
製品番号: 197447

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	2
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
取付方法 サブプレート	取付穴付 Hレール付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
空気圧接続 1/33	M7
空気圧接続 2	M5
空気圧接続部 3/11	M7
材質 サブベース	鍛造アルミ合金