

ツインスパイラルチューブ  
PUN-6X1-S-2-DUO-BS  
製品番号: 197621

FESTO



データシート

| 特徴         | 値                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 作動部の長さ     | 2 m                                                               |
| 外径         | 6 mm                                                              |
| ブロック長さ     | 0.836 m                                                           |
| 内径         | 4 mm                                                              |
| 巻線径        | 46 mm                                                             |
| 巻き数        | 52                                                                |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 認証         | TÜV                                                               |
| 証明書発行機関    | B 013277 0506 00                                                  |
| 作動流体       | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気                                    |
| LABS 認証    | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 周囲温度       | -35 °C...60 °C                                                    |
| 製品質量       | 230 g                                                             |
| 空気圧接続      | プラグコネクタ外径6mm用<br>バーブ型ニップル用 内径 4mm, ユニオンナット付<br>バーブ継手内径 4 mm用      |
| 色          | 青/黒                                                               |
| ショア硬さ      | D 52 +/-3                                                         |
| 材質: チューブ   | TPE-U(PU)                                                         |