

# スパイラルプラスチックチューブ PPS-6-15-1/4-BL

製品番号: 19797

FESTO



## データシート

特徴	値
作動部の長さ	15 m
外径	7.8 mm
ブロック長さ	0.8 m
内径	6.2 mm
巻線径	75 mm
巻き数	86
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...17.2 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 °C...80 °C
定格締付トルク	11 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	500 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
空気圧接続 2	雄ねじ G1/4
色	青
材質 接続ねじ	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじれ防止装置	鋼 亜鉛めっき
材質: チューブ	PA12-P