

回転ディストリビュータ
GF-3/8
製品番号: 2095

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	15 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
標準流量 1 ~ 2.1(6->0)	4641 L/min
標準流量 1-2.X オープン(6->0)	4647 L/min
標準流量 1.1-2.1	2969 L/min
最高回転数	300 1/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	270 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G3/8
空気圧接続 2	雌ねじ G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
シャフト材質	ステンレス