

ユニオンナット
MCK-PK-6-KU
製品番号: 211292

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	雌ねじ M12x1
全温度範囲の使用圧力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用 バープ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付
材質: ユニオンナット	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠