

ユニオンナット
MCK-PK-9-KU
製品番号: 211293

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	雌ねじ M16x1
全温度範囲の使用圧力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	内径9mm/バンプ継手用, ユニオンナット付
材質: ユニオンナット	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠