


モータ取付キット
EAMM-A-D60-60G-G2
製品番号: 2256696

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	82.4 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	34.8 kgmm²
伝達トルク	17 Nm
製品質量	1350 g
インタフェースコード アクチュエータ	D60 D60C
インタフェースコード モータイン	60G
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠