

連結シャフト  
KSK-A-70-  
製品番号: 2261462

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| サイズ           | 70                |
| 呼び長さ          | 200 mm...2000 mm  |
| 取付位置          | 水平                |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%           |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |