

フレキシカプラ
CRFK-M12X1,25
製品番号: 2305779

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M12x1.25
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-20 °C...100 °C
許容荷重	1.5 kN
製品質量	230 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ステンレス
材質: ねじボルト	ステンレス
キャップ材質	EPDM
材質: ナット	ステンレス