

サイレンサ
U-3/4
製品番号: 2311

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	17600 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	85 dB(A)
周囲温度	-10 °C...70 °C
製品質量	83 g
空気圧接続	G3/4
材質: クッションインサート	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠