

サイレンサ  
U-1  
製品番号: 2312

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                              |
|----------------|--------------------------------|
| 取付位置           | 任意                             |
| 使用圧力           | 0 MPa...1 MPa                  |
| 作動圧力           | 0 bar...10 bar                 |
| 大気開放時の流量       | 20800 L/min                    |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                          |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L              |
| ノイズレベル         | 90 dB(A)                       |
| 周囲温度           | -10 °C...70 °C                 |
| 製品質量           | 139.8 g                        |
| 空気圧接続          | G1                             |
| 材質: クッションインサート | PE                             |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                         |