

負荷取付金具 DARD-L1-25-M

製品番号: 2349275

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
半径方向の偏差 ±	2.5 mm
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
力の方向時の長期許容負荷 ±	800 N
製品質量	240 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 アダプタ	亜鉛めっき鋼
ボルト材質	ステンレス
ブッシュ材質	亜鉛めっき鋼
材質 可動ジョイント	亜鉛めっき鋼
材質: ねじ	鋼, コーティング