

# 接続ケーブル NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

FESTO

製品番号: 2384165



## データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
取付位置	任意
製品質量	28 g
電気接続 1	2x L型ソケット, M12, 3ピン
電気接続 2	L型プラグ, M8, 4ピン
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	2 A
ケーブル長	0.2 m
ケーブル径	2.9 mm
ケーブル構造	2 x 0.14mm <sup>2</sup>
保護等級	IP65
周囲温度	-25 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)