

クランプスリーブ
EAMH-86-11-C27.3
製品番号: 2429532

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	86
取付位置	任意
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	10.2 kgmm ²
製品質量	112 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠