

フレキシカプラ  
CRFK-M16X1,5  
製品番号: 2490673

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ              | M16x1.5                                                                                               |
| 耐食性クラス KBK       | 4 - 特に強度の耐腐食性                                                                                         |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 周囲温度             | -20 °C...100 °C                                                                                       |
| 許容荷重             | 4 kN                                                                                                  |
| 製品質量             | 670 g                                                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                |
| 材質 ハウジング         | ステンレス                                                                                                 |
| 材質: ねじボルト        | ステンレス                                                                                                 |
| キャップ材質           | EPDM                                                                                                  |
| 材質: ナット          | ステンレス                                                                                                 |