

ストッパキット DADP-ES-Q12-12

製品番号: 2536502

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
回転角度の設定範囲	0 deg...190 deg
取付位置	任意
微調整	-8 deg
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	60 g
取付方法	取付穴付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストッパ	ベリリウム青銅ニッケルめっき
材質: レバー	ベリリウム青銅ニッケルめっき
材質: ディスク	鍛造アルミ合金, アルマイト