


ガイドユニット EAGF-V2-KF-63-

製品番号: 2608521

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	63
ストローク	1 mm...500 mm
バックラッシュ	0 μm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	1260 N
最大力 F_y 静的	1600 N
許容力 F_z	1260 N
最大力 F_z 静的	1600 N
最大トルク M_x	75 Nm
最大静的トルク M_x	95 Nm
許容トルク M_y	90 Nm
最大トルク M_y 静的	115 Nm
最大トルク M_z	90 Nm
許容トルク M_z (静的)	115 Nm
変位力	15 N
0mmストローク時の移動負荷	2560 g
0mmストローク時の基本重量	5525 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	49 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	49 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	48 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.1 mm
取付方法	雌ねじ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト

特徴	値
ヨークプレート材質	鋼