


ガイドユニット EAGF-V2-KF-100-

製品番号: 2608532

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	100
ストローク	1 mm...550 mm
バックラッシュ	0 µm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	2300 N
最大力 F_y 静的	3120 N
許容力 F_z	2300 N
最大力 F_z 静的	3120 N
最大トルク M_x	198 Nm
最大静的トルク M_x	268 Nm
許容トルク M_y	197 Nm
最大トルク M_y 静的	267 Nm
最大トルク M_z	197 Nm
許容トルク M_z (静的)	267 Nm
変位力	40 N
0mmストローク時の移動負荷	6148 g
0mmストローク時の基本重量	13263 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	76 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	76 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	47 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	3.6 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト

特徴	値
ヨークプレート材質	鋼