シールリング
NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

製品番号: 2652516

データシート

特徴	値
発注単位	10
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) 水蒸気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...120 °C
定格締付トルク	6.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
製品質量	0.02 g
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	PEEK