


サブベース
VABP-S1-2V1G-G38-2
製品番号: 2738671

FESTO



データシート

特徴	値
幅	54 mm
機能接続 32	G1/4
機能接続 34	G1/4
エア接続ポート 22	サブベース G3/8
エア接続ポート 44	サブベース G3/8
取付位置	任意
作動圧力	0 bar...16 bar
標準公称流量(DIN 1343)	2000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	1950 g
パイロットエア接続14	G1/8
空気圧接続 2	G3/8
空気圧接続 4	G3/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金
Oリング材質	NBR
材質: ねじ	鋼