

モータ折り返しキット
EAMM-U-70-D50-70A-96-S1
製品番号: 2756078

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	70
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	118 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	0.18 Nm
伝達トルク	7 Nm
製品質量	1730 g
インタフェースコード アクチュエータ	D50B
インタフェースコード モータイン	70A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠