

クランプスリーブ  
EAMH-86-9-C27.3  
製品番号: 2789221

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                      |
|---------------|------------------------|
| サイズ           | 86                     |
| 取付位置          | 任意                     |
| 最高回転数         | 5000 1/min             |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L         |
| 保管温度          | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%                |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント     | 11.6 kgmm <sup>2</sup> |
| 製品質量          | 116 g                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                 |