


本体取付金具
EAHF-V2-32/40-P
製品番号: 2838839

FESTO



データシート

特徴	値
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
最大軸力	4 kN
製品質量	218 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠