

マニホールドブロック MRS-4

製品番号: 2844348



データシート

特徴	値
サイズ	4
最大バルブ連数	4
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
バルブ取付の最大締付トルク	2.5 Nm
許容締付トルク 壁取付	4 Nm
製品質量	650 g
エア接続ポート 1	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金