

バルブ
VOFD-L35T-
製品番号: 2956784

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ単安定, 半自動 3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	51 mm
標準公称流量(DIN 1343)	406 L/min
空気圧作動ポート	G1/4 1/4NPT
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	直動制御ポペットバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	3.5 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック なし ノンロック
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
真空中に最適	いいえ
b値	0.15
C 値	1.8 l/sbar
流量 Kv 排気	0.32 m³/h 0.32 m³/h
標準流量2-3	440 L/min
切換時間 オフ	60 ms
切換時間 オン	40 ms
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)

特徴	値
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:1:2]準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:2:2]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-50 °C...60 °C
周囲温度	-50 °C...60 °C
製品質量	390 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR VMQ
材質ハウジング	アルミ, エマタルアノダイズ処理 ステンレス