

サブベース
VABS-S7-BE-B-G14-VDE1
製品番号: 2999476

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
パイロットエア供給	内部
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa
作動圧力	2 bar...8 bar
流量 Kv 排気	2.2 m³/h 8.6 m³/h
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:--] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
製品質量	250 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
空気圧ポート 3	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	アルミ, エマタルアノダイズ処理
材質 シール	NBR