

# サブベース NASE-1/4-NPT-1-ISO

製品番号: 30426

FESTO



## データシート

| 特徴           | 値                              |
|--------------|--------------------------------|
| 長さ           | 6 mm                           |
| 作動電圧         | 0 bar...16 bar                 |
| 認証           | UL - 認定 (OL)                   |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK   | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証      | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 流体温度         | -10 °C...60 °C                 |
| 保護等級         | IP65                           |
| 周囲温度         | -10 °C...60 °C                 |
| 取付方法 サブプレート  | 取付穴付                           |
| 取付方法 バルブ     | ねじ込み式                          |
| パイロットエア接続 12 | 1/8 NPTF                       |
| パイロットエア接続14  | 1/8 NPTF                       |
| エア接続ポート 1    | 1/4 NPTF                       |
| 空気圧接続 2      | 1/4 NPTF                       |
| 空気圧ポート 3     | 1/4 NPTF                       |
| 空気圧接続 4      | 1/4 NPTF                       |
| エア接続ポート 5    | 1/4NPTF                        |