

ケーブル付ソケット KME-1-24-2.5-LED

製品番号: 30943

FESTO



データシート

特徴	値
信号ステータス表示	LED 黄
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	135 g
電気接続 1	L型ソケット, 角形タイプ, 3ピン, C形
電気接続 2	オープンエンド, 2芯
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	4 A
保護アース端子	なし
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	静的アプリケーション用
最小ケーブル曲げ半径	52 mm
ケーブル径	5.2 mm
許容ケーブル径	±0.1mm
ケーブル構造	2x0.75mm ²
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: ケーブル被服	PVC
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	銅合金, 銀めっき