

フレキシコプラ
FK-M5
製品番号: 30984



データシート

特徴	値
サイズ	M5
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	20 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ブッシュ材質	鋼 亜鉛めっき
材質 ハウジング	鋼 亜鉛めっき
材質 ボールピン	表面硬化鋼
材質: 球形ワッシャ	表面硬化鋼
材質: ナット	鋼 亜鉛めっき