

保護管用ネジ付コネクタ MKGV-36-M40

製品番号: 3152613

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
発注単位	100
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
周囲温度	-40 °C...100 °C
取付方法	雄ネジ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 継手	PA