

クレビスフート
LSNG-80
製品番号: 31744

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	80
規格ベース	VDMA 24562
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	6 kN
製品質量	997 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ダクタイル鋳造
ロッドエンドベアリング材質	鋼 PTFE