

クレビスフート
LBG-80
製品番号: 31765

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	80
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が5%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	6 kN
製品質量	1050 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ダクタイル鋳造
ボルト材質	表面硬化鋼
ヒューズ材質	ばね鋼