

クレビスフート
LBG-100
製品番号: 31766

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	100
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量が1%を超える金属は使用対象から除外 回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルを除く。合金成分として1%以上の銅を含む金属は使用から除外される。ただし、プリント基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外とする。銅、亜鉛、ニッケルの質量比が5%を超える金属は使用から除外する。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	9 kN
製品質量	1375 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ダクタイル鋳造
ボルト材質	表面硬化鋼
ヒューズ材質	ばね鋼