

カップリング  
EAMC-56-58-19-20  
製品番号: 3181801

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                     |
|---------------|-----------------------|
| 保持部径 1        | 19 mm                 |
| ホルダー直径 2      | 20 mm                 |
| サイズ           | 56                    |
| 呼び長さ          | 58 mm                 |
| 取付位置          | 任意                    |
| 最高回転数         | 5500 1/min            |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L        |
| 保管温度          | -25 °C...60 °C        |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%               |
| 周囲温度          | -25 °C...60 °C        |
| 負荷慣性モーメント     | 128 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク         | 60 Nm                 |
| 製品質量          | 284 g                 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                |