


ガイドユニット EAGF-P1-KF-40-200

製品番号: 3192961



データシート

特徴	値
サイズ	40
ストローク	200 mm
バックラッシュ	0 µm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
最高加速度	25 m/s ²
最高速度	1 m/s
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP40
周囲温度	0 -C...50 -C
最大力 F _y	380 N
最大力 F _y 静的	510 N
許容力 F _z	380 N
最大力 F _z 静的	510 N
最大トルク M _x	20 Nm
最大静的トルク M _x	27 Nm
許容トルク M _y	15 Nm
最大トルク M _y 静的	20 Nm
最大トルク M _z	15 Nm
許容トルク M _z (静的)	20 Nm
変位力	6 N
0mmストローク時の移動負荷	560 g
0mmストローク時の基本重量	1910 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	18 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	18 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	36 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.5 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼 硬質クロムめっき
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金 アルマイト