


トラニオンブラケット
LNZG-63/80
製品番号: 32961

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	63/80
規格ベース	ISO 15552
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	-40 °C...80 °C
許容荷重	6 kN
製品質量	178 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金
材質: ベアリング	プラスチック