

チェックバルブ
H-1/8-A/I
製品番号: 3324

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
取付方法	インライン
標準公称流量(DIN 1343)	280 L/min
使用圧力	0.04 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0.4 bar...8 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	真鍮
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	21 g
材質 シール	NBR