

ワンウェイドライブユニット
FLSR-10-R
製品番号: 33299

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	10
回転方向	右回り
取付位置	任意
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	0.53 Nm
製品質量	100 g
材質 ハウジング	鋳造アルミ
材質 スリーブ	表面硬化スチール
シャフト材質	表面硬化鋼