


圧力スイッチ PE-1/8

製品番号: 3344

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 60947-5-1
認証	CCC
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
測定項目	相対圧力
測定方法	空気圧/電動変換器
使用圧力	0.08 MPa...1 MPa
作動圧力	0.8 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
周囲温度	-10 °C...60 °C
スイッチング出力	接触
切換機能	固定ヒステリシス付しきい値
スイッチエレメント機能	切換スイッチ
スイッチオンポイント 最大	0.8 bar
スイッチオフポイント 最低	0.2 bar
最大切換出力電圧 AC	250 V
最大スイッチング出力電圧 DC	250 V
使用カテゴリ 誘導負荷	AC-14 DC-13
使用カテゴリ オーム負荷	AC-12 DC-12
電気接続	4芯 ケーブル
電気ポート 1, 接続種類	ケーブル
電気ポート 1, 接続方式	オープンエンド
ケーブル長	1 m
材質: ケーブル被服	PVC
取付方法	取付穴付
取付位置	任意
空気圧接続	G1/8

特徴	値
製品質量	225 g
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト 亜鉛加圧鋳造
材質 メンブレン	クロロプレンゴム
設定オプション	恒久的な設定
保護等級	IP65
絶縁電圧	2 kV
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
汚染度	3