

クレビスフート  
LNG-50  
製品番号: 33892

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 50                                                            |
| 規格ベース         | ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                                    |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                |
| 周囲温度          | -40 °C...80 °C                                                |
| 許容荷重          | 2.5 kN                                                        |
| 製品質量          | 281 g                                                         |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                        |
| 取付金具材質        | 焼戻し鋼                                                          |
| 材質: ベ어링       | PA                                                            |