


空気圧タイマ
VZA-3-1/4
製品番号: 3434

FESTO



データシート

特徴	値
作動圧力	0 bar...10 bar
標準公称流量(DIN 1343)	600 L/min
調整可能な遅延時間	0 s...30 s
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
取付方法	取付穴付
空気圧接続	G1/8 G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠