

ソレノイドコイル
MSFG-12-OD
製品番号: 34410

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	12V DC: 4.1W
許容電圧変動	+/- 10 %
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...40 °C
許容締付トルク ソケット	0.4 Nm
製品質量	55 g
電気接続	3ピン MSSD-F用Festo基準に基づくピン配置付タグコネクタ
取付方法	ローレットナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	Duroplast 銅 鋼
巻き上げ材質	銅