


空気圧バルブ
VLX-2-3/8-MS
製品番号: 34433

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ダイヤフラムバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	G3/8
呼び径	13 mm
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
流れ方向	逆流不可
流体圧力	1 bar...10 bar
排気機能	スロットル不可
リセット方法	エアスプリング
制御方法	パイロット式
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に準拠した圧縮空気
流体	ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm
流体温度	-10 °C...80 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
標準公称流量(DIN 1343)	3800 L/min
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
材質 ハウジング	真鍮
材質: ねじ	ステンレス
材質番号 ねじ	1.4301
製品質量	470 g