



データシート

特徴	値
海洋仕様	証明書を参照
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
ケーブルアウトレット	L型
ケーブルアウトレットの情報	90度回転可能
取付位置	任意
製品質量	22 g
電気接続	3ピン L型ソケット タイプA DIN EN 175301-803準拠 四角形タイプ MSC 角形 MSN1
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 芯数	3
電気接続 2	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...300 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°Cでの通電容量	16 A
保護アース端子	あり
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブル径	6 mm...8 mm
導体公称断面	1.5 mm ²
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...90 °C
保管温度	-40 °C...90 °C

特徴	値
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧洲低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	プラスチック
ハウジングのカラー	黒
材質 シール	NBR