


空気圧タイマ VZOB-3-1/4

製品番号: 3489

FESTO



データシート

特徴	値
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
標準公称流量(DIN 1343)	600 L/min
調整可能な遅延時間	0 s...30 s
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
取付方法	取付穴付
空気圧接続	G1/8 G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠