

排気カバー
VABD-D3-SN-N12
製品番号: 3535104

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1.2 MPa
作動圧力	0 bar...12 bar
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
周囲温度	-50 °C...60 °C
取付方法	ねじ込み式 雄ネジ付
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	EPDM
排気ねじ材質	PA